

Garant

Echer de precizie călit, model plat inoxidabil, precizie 00, Lungimea tijei: 75X50mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Clasa articolului	41G

Descriere**Execuție:**

Precizie maximă. Cu două muchii de măsurare foarte precise, în formă de pană, pe brațul lung. Complet călite și detensionate. Muchii rectificat și lepuite, părți plate rectificat.

Aplicație:

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.

Descriere tehnică

Lungimea brațului scurt	50 mm
Rectangularitate	0,003 mm
Secțiune transversală a brațelor	15×4 mm
Lungimea brațului lung	75 mm
Standard	DIN 875/00
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F1
Tip produs	Echer de precizie

Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100