

Garant**Echer cu talpă, de precizie, călit inoxidabil, precizie 00, Lungimea tijei: 100X70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Clasa articolului	41G

Descriere**Execuție:**

Precizie maximă. Cu două muchii de măsurare foarte precise, în formă de pană, pe brațul lung. Complet călite și detensionate. Muchii rectificat și lepuite, părți plate rectificat.

Cu talpă groasă.**Aplicație:**

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.

Descriere tehnică

Secțiune transversală a brațului lung	20x3,5 mm
Lungimea brațului scurt	70 mm
Rectangularitate	0,003 mm
Secțiune transversală a brațului scurt	18x12 mm
Lungimea brațului lung	100 mm
Standard	DIN 875/00

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F1
Tip produs	Echer de precizie

Servicii

CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100
Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750