

**Micrometru de exterior pentru canale, Domeniu de măsurare: 75-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Cu tijă fixă (non-rotativă) și lame de măsurare aplatizate. Tijă de măsurare și nicovală din oțel călit; vernier și părțile de citire cromate mat.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Lățime lame de măsurare	0,75 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø pivot	8 mm
Lungime lame de măsurare	6,5 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022040 100

Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022050 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 75 mm

421100 75