

Garant**Echer cu talpă inoxidabil, precizie 0, Lungimea tijei: 75X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	451020 75X50
GTIN	4045197443847
Clasa articolului	41G

Descriere**Execuție:**

Echer de precizie din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Muchii rectificate și ajustate cu deosebită precizie, părți plate rectificate.

Aplicație:

Pentru control și lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 0 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,007 mm.

Descriere tehnică

Secțiune transversală a brațelor	15×4 mm
Rectangularitate	0,007 mm
Lungimea tijei	75×50 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	0

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer cu talpă

Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 75X50 mm	451600 75X50
-----------------------------------------------	--------------