

Garant**Echer cu talpă inoxidabil, precizie 1, Lungimea tijei: 500X330 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Clasa articolului	41G

Descriere**Execuție:**

Muchii și părți plate rectificat cu precizie. Suprafețe supuse verificării fin rectificat. Echer din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Ambalaj de protecție la transport.

Aplicație:

Pentru control și lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 1 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,015 mm.

Ambalaj: Cutie stabilă

Calibrarea: F1

Rectangularitate: 0,035 mm

Secțiune transversală a brațelor: 50×10 mm

Descriere tehnică

Secțiune transversală a brațelor	50×10 mm
Rectangularitate	0,035 mm
Lungimea tijei	500×330 mm

Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	1
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer cu talpă

Servicii

Calibrare Echer plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	015020 750
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Echer plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	015600 750
Calibrare Echer plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025000 750
Calibrare DAkkS Echer plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 500X330 mm	451600 500X330
---	----------------