

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior cu suprafețe de măsurare în trepte, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421610 0-25
GTIN	4946368688848
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Afișare digitală clară (înălțime 7,5 mm) a valorilor măsurate, permite citirea rapidă și fără erori. Citire suplimentară cu vernier. Suprafețe de măsurare din carbură, sinterizate și lepuite cu precizie, tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare cu șurub de strângere. Forța de măsurare când se utilizează limitatorul de forță 5 – 10 N.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

De la Ref. 25–50 inclusiv 1 etalon de reglare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Calibrarea	B1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii

Standard	DIN 863
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975