

**Echer plat Precizie 2, Lungimea tijei: 150X100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	452590 150X100
GTIN	4045197372130
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Părți plate și muchii rectificate. Suprafețe supuse verificării rectificate.

Aplicație:

Pentru lucrări exacte la utilizarea generală în atelier.

Precizie:

DIN 875 / 2 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,030 mm.

Descriere tehnică

Secțiune transversală a brațelor	25×5 mm
Rectangularitate	0,035 mm
Lungimea tijei	150×100 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	2

Tip produs

Echer plat

Servicii

Calibrare Echer plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 300 mm

025000 300

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm

025010 750

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 150X100 mm

451600 150X100