

Garant**Echer plat inoxidabil, precizie 1, Lungimea tijei: 500X330mm**

Date comandă

Numărul de comandă	451030 500X330
GTIN	4045197444158
Clasa articolului	41G

Descriere

Execuție:

Muchii și părți plate rectificat cu precizie. Suprafețe supuse verificării fin rectificat. Echer din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Ambalaj de protecție la transport.

Aplicație:

Pentru control și lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 1 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,015 mm.

Descriere tehnică

Rectangularitate	0,035 mm
Secțiune transversală a brațelor	50×10 mm
Lungimea tijei	500×330 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	1

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer plat

Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025000 750

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 500X330 mm	451600 500X330
---	----------------