

Garant**Echer de precizie cu riglă deplasabilă longitudinal inoxidabil, precizie 00****Date comandă**

Numărul de comandă	450030
GTIN	4045197443823
Clasa articolului	41G

Descriere**Execuție:**

Corp de bază de înaltă precizie cu **riglă de precizie culisantă**.

Toate suprafețele de măsurare rectificată și lepuite; echer complet călit.

Aplicație:

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.

Cu rigla de precizie deplasabilă se pot realiza lucrări de verificare și la trepte scurte, caneluri, degajări, etc.

Descriere tehnică

Lățime corp de bază	40 mm
Rectangularitate	0,007 mm
Secțiune transversală a riglei	4×4 mm
Adâncime corp de bază	22 mm
Înălțime corp de bază	10 mm
Lungimea riglei	60 mm
Standard	DIN 875/00

Precizia	00
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F1
Tip produs	Echer de precizie

Servicii

CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100
--	------------