

Garant**Echer cu talpă inoxidabil, precizie 0, Lungimea tijei: 200X130mm**

Date comandă

Numărul de comandă	451020 200X130
GTIN	4045197443878
Clasa articolului	41G

Descriere

Execuție:

Echer de precizie din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Muchii rectificate și ajustate cu deosebită precizie, părți plate rectificate.

Aplicație:

Pentru control și lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 0 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,007 mm.

Descriere tehnică

Secțiune transversală a brațelor	30×7 mm
Rectangularitate	0,009 mm
Lungimea tijei	200×130 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	0

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer cu talpă

Servicii

CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 300 mm	025000 300
Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 200X130 mm	451600 200X130
---	----------------