

**Echer plat Precizie 2, Lungimea tijei: 250X165mm****Date comandă**

Numărul de comandă	452590 250X165
GTIN	4045197372154
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Părți plate și muchii rectificate. Suprafețe supuse verificării rectificate.

Aplicație:

Pentru lucrări exacte la utilizarea generală în atelier.

Precizie:

DIN 875 / 2 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,030 mm.

Descriere tehnică

Rectangularitate	0,045 mm
Secțiune transversală a brațelor	35×7 mm
Lungimea tijei	200×165 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	2

Tip produs

Echer plat

ServiciiCalibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie
Lungimea maximă a brațului 750 mm

025010 750

CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea
maximă a brațului 750 mm

025000 750

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 250X165 mm

451600 250X165