

Garant**Burghiu elicoidal HSS Cod 114150 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-13KB****Date comandă**

Numărul de comandă	115140 1-13KB
GTIN	4045197657619
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Ascuțit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricității și acuratețe a pasului elicei. Ascuțire de precizie a vârfului.

Începând de la Ø 2,4 mm vaporizat.

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Descriere tehnică

Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Număr de burghie	29
Coadă tip	Coadă cilindrică
Ø găurii de centrare	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS

Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114150 4,2
Burghiu elicoidal HSS Cod 114150 ca set de schimb Tip 1-13	115140 1-13

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114150 3,3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114150 6,8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2	114150 10,2