

**Mitutoyo**
**Micrometru de exterior cu palpatoare - nicovale prismatice în V, Domeniu de măsurare: 5-25mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	422300 5-25
GTIN	4946368010151
Clasa articolului	44A

**Descriere**
**Execuție:**

**Cu palpatoare– nicovale în formă de prismă pentru măsurarea pieselor triunghiulare sau pentagonale.** Etrier de măsurare lăcuit. Pasul tijei este corectat în funcție de unghiul prismei. **Pentagonal** cu un unghi al prisme de 108°.

**Aplicație:**

Pentru măsurarea **sculelor cu 3 sau 5 tăișuri** (freze, alezoare).

**Livrare:**

Inclusiv etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Unghiul prisme	108 (pentagonal) grad
Ø tamburului micrometric	18 mm
Domeniu de măsurare	5 - 25 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø pivot	6,35 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B8
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

CalibrareMicrometru de exterior pentru flancurile de filet, inclusiv setarea dimensiunii Dimensiunea nominală maximă 100 mm	022320 100
---	------------