


Garant**ZeroClamp Consolă cu 1 post de strângere, Tip: 12810****Date comandă**

Numărul de comandă	360030 12810
GTIN	4045197416018
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Ø cap de strângere **120 mm**, indexat. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Adaptat pentru:

Pentru plăci de bază măsură fixă 200.

Livrare:

Fișă de legătură și bolț de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16.

Accesorii opționale:

Cuplă rapidă Cod 360019 Ref. 10241 și Ref. 1003.

Descriere tehnică

Lățime B	198 mm
----------	--------

Tip	12810
Înălțime structură H	200 mm
Număr de bolțuri de pretensionare	2
Serie	ZeroClamp
Racord filetat	1/4 inch
Tip produs	Consolă

Accesorii

ZeroClamp Cuplaj rapid Tip 10003	360019 10003
ZeroClamp Cuplaj rapid Tip 10241	360019 10241