

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Precizie mai mare decât cea prevăzută de **DIN 863**. Afișaj LCD foarte mare (7,5 mm). „Function Lock” previne deplasarea accidentală a punctului zero. **Clichet combinat** (limitarea momentului în tambur sau în mecanismul de avans rapid) pentru operarea cu o singură mână și utilizarea în suport.

Avantaj:

Reducerea timpului de măsurare cu până la 40 % datorită pasului de 2 mm.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357. Începând cu Ref. 25–50, 1 etalon de reglare.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Ø pivot	6,35 mm
Pasul tijei	2 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Eroare de toleranță	2 μm
Citire	0,001 mm

Calibrarea	B1
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

Accesorii

Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2