

**Garant****Echer de precizie călit inoxidabil, precizie 00, Lungimea tijei: 40X28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Clasa articolului	41G

**Descriere****Execuție:**

De cea mai înaltă precizie. Cu muchie de măsurare foarte precisă teșită pe brațul îngust, lung. Oțel foarte rezistent complet călit și detensionat. Muchii superioare rectificată și lepuite. Părți plate rectificată.

**Aplicație:**

Pentru construcția de dispozitive, ansamble și unelte.

**Descriere tehnică**

Lungimea brațului scurt	28 mm
Rectangularitate	0,003 mm
Secțiune transversală a brațului scurt	4x3,5 mm
Lungimea brațului lung	40 mm
Standard	DIN 875/00
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F1
Tip produs	Echer cu talpă

## Servicii

CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100
--	------------