

**Micrometru de exterior universal, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 421750 0-25   |
| GTIN               | 4045197203939 |
| Clasa articolului  | 42B           |

**Descriere****Execuție:**

Micrometru universal de exterior cu tijă fixă (non-rotativă). Suprafețe de măsurare lepuite.  $\emptyset$  suportului 5x15 mm. Etrier din oțel, forjat și emailat. Vârfuri rapid schimbabile. Aducerea la zero se realizează prin intermediul manșoanelor glisante care pot fi blocate.

**Livrare:**

Inclusiv 7 perechi de palpatoare de măsurare interschimbabile.

**Descriere tehnică**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Pasul tijei                  | 0,5 mm                 |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm                |
| $\emptyset$ pivot            | 8 mm                   |
| Domeniu de măsurare          | 0 - 25 mm              |
| Citire                       | 0,01 mm                |
| Calibrarea                   | B1                     |
| Standard                     | DIN 863                |
| Tehnică de măsurare          | analogic               |
| Ambalaj                      | Cutie stabilă          |
| Tip produs                   | Micrometru de exterior |

## Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare  
Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25