

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior pentru măsurarea canalelor, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 421640 25-50 |
| GTIN | 4946368508009 |
| Clasa articolului | 44A |

Descriere**Execuție:**

Afișare digitală clară (înălțime 7,5 mm) a valorilor măsurate, permite citirea rapidă și fără erori. Citire suplimentară cu vernier. Suprafețe de măsurare din carbură, sinterizate și lepuite cu precizie, tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare cu șurub de strângere. Forța de măsurare când se utilizează limitatorul de forță 5 – 10 N.

Livrare:

De la Ref. 25–50 inclusiv 1 etalon de reglare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------------|
| Domeniu de măsurare | 25 - 50 mm |
| Calibrarea | B2 |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081560 357 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Standard | DIN 863 |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Interfață | Interfață Digimatic |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Tehnică de măsurare | digital |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Micrometru de exterior |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm | 022040 100 |
| Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm | 022050 100 |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2 | 497445 D2 |
| Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2 | 497445 USB2 |
| Emițător Tip S16E | 498966 S16E |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357 | 081560 357 |
| Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1 | 497445 D1 |
| Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm | 421100 25 |
| Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498975 |
| Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498965 |