

Mitutoyo

Micrometru digital de exterior cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 25-50mm



Date comandă

Numărul de comandă	421572 25-50
GTIN	4946368716619
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Precizie mai mare decât cea prevăzută de **DIN 863**. Afișaj LCD foarte mare (7,5 mm). „Function Lock” previne deplasarea accidentală a punctului zero. **Clichet combinat** (limitarea momentului în tambur sau în mecanismul de avans rapid) pentru operarea cu o singură mână și utilizarea în suport.

Avantaj:

Reducerea timpului de măsurare cu până la 40 % datorită pasului de 2 mm.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357. Începând cu Ref. 25–50, 1 etalon de reglare.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Pasul tijei	2 mm
Ø pivot	6,35 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Eroare de toleranță	2 µm
Citire	0,001 mm

Calibrarea	B2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2