

Garant**Set de burghie elicoidale HSS Cod 114150 în cutie, neacoperit, Tip: 1-13****Date comandă**

Numărul de comandă	115120 1-13
GTIN	4045197024398
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Ascuțire: burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricității și acuratețe a pasului elicei precum și ascuțire de precizie a vârfului.

Începând de la Ø 2,4 mm vaporizat.

Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 4 mm.

Notă:

Ref. 16 – 20: Burghiu cu Ø cozii de 16 mm.

Descriere tehnică

Număr de burghie	25
Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Increment	0,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2

Fișă de date

Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		

Accesorii

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8	114150 8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1	114150 1
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5	114150 9,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114150 8,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5	114150 4,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 12	114150 12
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5	114150 6,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 13	114150 13
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114150 2,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 11,5	114150 11,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7	114150 7
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6	114150 6
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114150 5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 11	114150 11
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5	114150 3,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5	114150 5,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4	114150 4
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3	114150 3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5	114150 7,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,5	114150 10,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 9	114150 9
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 1,5	114150 1,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10	114150 10
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2	114150 2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 12,5	114150 12,5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-13	115470 1-13