

**Garant****Echer plat inoxidabil, precizie 0, Lungimea tijei: 100X70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	451010 100X70
GTIN	4045197444073
Clasa articolului	41G

**Descriere****Execuție:**

Echer de precizie din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Muchii rectificate și ajustate cu deosebită precizie, părți plate rectificate.

**Aplicație:**

Pentru control și lucrări foarte precise.

**Precizie:**

**DIN 875 / 0** – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,007 mm.

**Descriere tehnică**

Secțiune transversală a brațelor	20×5 mm
Rectangularitate	0,007 mm
Lungimea tijei	100×70 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	0

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer plat

## Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100

## Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 100X70 mm	451600 100X70
------------------------------------------------	---------------