

Garant**Echer cu talpă inoxidabil, precizie 1, Lungimea tijei: 200X130mm****Date comandă**

Numărul de comandă	451040 200X130
GTIN	4045197444202
Clasa articolului	41G

Descriere**Execuție:**

Muchii și părți plate rectificată cu precizie. Suprafețe supuse verificării fin rectificată. Echer din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Livrare în cutie din plastic.

Aplicație:

Pentru control și lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 1 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,015 mm.

Descriere tehnică

Secțiune transversală a brațelor	30×7 mm
Rectangularitate	0,02 mm
Lungimea tijei	200×130 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	1

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer cu talpă

Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 300 mm	025000 300

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 200X130 mm	451600 200X130
---	----------------