

**Garant****Echer plat inoxidabil, precizie 1, Lungimea tijei: 150X100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	451030 150X100
GTIN	4045197444103
Clasa articolului	41G

**Descriere****Execuție:**

Muchii și părți plate rectificat cu precizie. Suprafețe supuse verificării fin rectificat. Echer din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Livrare în cutie din plastic.

**Aplicație:**

Pentru control și lucrări foarte precise.

**Precizie:**

**DIN 875 / 1** – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,015 mm.

**Descriere tehnică**

Secțiune transversală a brațelor	30×6 mm
Rectangularitate	0,018 mm
Lungimea tijei	150×100 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	1

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer plat

## Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 300 mm	025000 300

## Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 150X100 mm	451600 150X100
---	----------------