

**Mitutoyo****Micrometru digital de exterior cu discuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421660 0-25
GTIN	4946368689531
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

**Afișare digitală clară (înălțime 7,5 mm) a valorilor măsurate, permite citirea rapidă și fără erori. Citire suplimentară cu vernier.** Suprafețe de măsurare din carbură, sinterizate și lepuite cu precizie, tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare cu șurub de strângere. Forța de măsurare când se utilizează limitatorul de forță 5 – 10 N.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

De la Ref. 25–50 inclusiv 1 etalon de reglare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497445.

**Descriere tehnică**

Paralelismul suprafețelor de măsurare	4 μm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Calibrarea	B1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65

Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1