

Garant**Echer plat inoxidabil, precizie 0, Lungimea tijei: 150X100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	451010 150X100
GTIN	4045197444080
Clasa articolului	41G

Descriere**Execuție:**

Echer de precizie din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Muchii rectificate și ajustate cu deosebită precizie, părți plate rectificate.

Aplicație:

Pentru control și lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 0 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,007 mm.

Descriere tehnică

Rectangularitate	0,008 mm
Secțiune transversală a brațelor	30×6 mm
Lungimea tijei	150×100 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	0

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer plat

Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 300 mm	025000 300

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 150X100 mm	451600 150X100
---	----------------