

**Echer plat Precizie 2, Lungimea tijei: 75X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	452590 75X50
GTIN	4045197372116
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Părți plate și muchii rectificate. Suprafețe supuse verificării rectificate.

Aplicație:

Pentru lucrări exacte la utilizarea generală în atelier.

Precizie:

DIN 875 / 2 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,030 mm.

Descriere tehnică

Secțiune transversală a brațelor	15×5 mm
Rectangularitate	0,028 mm
Lungimea tijei	75×50 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	2

Tip produs

Echer plat

Servicii

Calibrare Echer plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm

025000 100

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm

025010 750

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 75X50 mm

451600 75X50