

**Micrometru de exterior pentru canale, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Cu tijă fixă (non-rotativă) și lame de măsurare aplatizate. Tijă de măsurare și nicovală din oțel călit; vernier și părțile de citire cromate mat.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø pivot	8 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Lungime lame de măsurare	6,5 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Lățime lame de măsurare	0,75 mm
Citare	0,01 mm
Calibrarea	B1
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

ServiciiCalibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare
Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25

Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de
setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022010 100