

Garant**Echer cu talpă inoxidabil, precizie 1, Lungimea tijei: 300X200mm**

Date comandă

Numărul de comandă	451040 300X200
GTIN	4045197444226
Clasa articolului	41G

Descriere

Execuție:

Muchii și părți plate rectificat cu precizie. Suprafețe supuse verificării fin rectificat. Echer din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Ambalaj de protecție la transport.

Aplicație:

Pentru control și lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 1 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,015 mm.

Descriere tehnică

Secțiune transversală a brațelor	40×8 mm
Rectangularitate	0,025 mm
Lungimea tijei	300×200 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	1

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer cu talpă

Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 300 mm	025000 300

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 300X200 mm	451600 300X200
---	----------------