

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior pentru măsurarea filetelor, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421650 25-50
GTIN	4946368500836
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Afișare digitală clară (înălțime 7,5 mm) a valorilor măsurate, permite citirea rapidă și fără erori. Citire suplimentară cu vernier. Suprafețe de măsurare din carbură, sinterizate și lepuite cu precizie, tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare cu șurub de strângere. Forța de măsurare când se utilizează limitatorul de forță 5 – 10 N.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

De la Ref. 25–50 inclusiv 1 etalon de reglare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Fără palpatoare de măsurare.**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497445.

Vârfuri pentru măsurarea filetelui Cod 421652.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Calibrarea	B1
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Clasă de protecție IP	IP 65

Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022000 100
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

Accesorii

Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Emitător Tip S16E	498966 S16E
Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 2-3 mm	421652 2-3
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965

Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete
Pasul filetului 5,5-7 mm

421652 5,5-7

Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete
Pasul filetului 3,5-5 mm

421652 3,5-5