

Hartig

Micrometru de exterior pentru fileturi fără vârfuri, Domeniu de măsurare: 50-75mm**Date comandă**

Numărul de comandă	422340 50-75
GTIN	4250099618372
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Tijă de măsurat călită și rectificată cu gaură pentru vârfuri de măsurare. Tambur micrometric cromat antireflexie. Cu clichet (limitator cu fricțiune) și mecanism de avans rapid pentru ajustare rapidă. Etrier termoizolant.

Aplicație:

Pentru măsurarea practică a \varnothing flancurilor fileturilor exterioare. O pereche de vârfuri (crestătură V și vârf conic) se potrivește pentru mai mulți pași de filet. Cu condiția, de a respecta unghiul flancurilor.

Livrare:

De la Ref. 25–50 inclusiv 1 etalon de reglaj la 60°, fără inserție filetată.

Accesorii opționale:

Crestătură V și vârf conic Cod 421652.

Notă:

Alte domenii de măsurare disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Pasul tijei	0,5 mm
\varnothing tamburului micrometric	20 mm
\varnothing pivot	6,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Citare	0,01 mm
Calibrarea	Preț la cerere
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Accesorii

Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete Pasul filetelui 2-3 mm	421652 2-3