

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior cu discuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 75-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421660 75-100
GTIN	4946368507743
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Afișare digitală clară (înălțime 7,5 mm) a valorilor măsurate, permite citirea rapidă și fără erori. Citire suplimentară cu vernier. Suprafețe de măsurare din carbură, sinterizate și lepuite cu precizie, tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare cu șurub de strângere. Forța de măsurare când se utilizează limitatorul de forță 5 – 10 N.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

De la Ref. 25–50 inclusiv 1 etalon de reglare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Paralelismul suprafețelor de măsurare	6 μm
Calibrarea	B2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65

Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 75 mm	421100 75
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975