

Mitutoyo
Micrometre digitale de exterior de precizie, Domeniu de măsurare: 0-25mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 421608 0-25 |
| GTIN | 4946368639017 |
| Clasa articolului | 44A |

Descriere
Execuție:

Micrometru de exterior, digital foarte precis. Tijă de măsurare de precizie cu traductor de rotație Absolut. Tambur special cu clichet integrat pentru o forță constantă de strângere de 7 - 9 N.

Livrare:

Izolație pentru protecție termică ce minimizează influența temperaturii și 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Ø suprafețe măsurare | 3,2 mm |
| Ø pivot | 6,35 mm |
| Domeniu de măsurare | 0 - 25 mm |
| Pasul tijei | 0,5 mm |
| Planeitatea suprafețelor de măsurare | 0,3 μm |
| Eroare de toleranță | 0,6 μm |
| Citire | 0,0001 mm |
| Citire | 0,000005 inch |
| Calibrarea | B1 |
| Număr de baterii incluse | 1 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Standard | Normă de fabricație |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Interfață | Interfață USB |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Micrometru de exterior |

Servicii

| | |
|--|------------|
| Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm | 022000 25 |
| Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm | 022010 100 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|