

**Micrometru de exterior pentru canale, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Cu tijă fixă (non-rotativă) și lame de măsurare aplatizate. Tijă de măsurare și nicovală din oțel călit; vernier și părțile de citire cromate mat.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Pasul tijei	0,5 mm
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Lățime lame de măsurare	0,75 mm
Ø pivot	8 mm
Lungime lame de măsurare	6,5 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022050 100

CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm

421100 50