

Garant**Adaptor ZeroClamp pentru portscule SK (DIN 69871), Recomandat pentru Ø capului de strângere: 120mm****Date comandă**

Numărul de comandă

360042 120

GTIN

4045197518743

Clasa articolului

310

Descriere**Execuție:**

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicație:

Poate fi folosit orizontal și vertical. Prinderea pieselor de prelucrat cu ajutorul portsculei SK (DIN69871) (de ex., ER, OZ etc.). Bolțurile de pretensionare sunt înșurubate de jos cu adaptorul pentru fixarea portsculei. Indicată în special pentru piese mici filigranate sau rotunde.

Adaptat pentru:

Flanșe de strângere Ø 90, Ø 120 respectiv Ø 138 mm cu gaură de indexare.

Notă:

Bolț de pretensionare Cod 360025 Ref. 14M12/90 pentru Ø 90 mm.

Bolț de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16 pentru Ø 120 mm.

Bolț de pretensionare Cod 360025 Ref 18M16/138 pentru Ø 138 mm.

Se comandă separat!

Descriere tehnică

Recomandat pentru Ø capului de strângere	120 mm
Număr de găuri pentru bolțuri de pretensionare	1
Înălțime structură H	77 mm
Serie	ZeroClamp
Recomandat pentru	SK40
Tip produs	Portsculă

Accesorii

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16	360025 18M16
---	--------------