



## Polizor dublu de banc DS, 400 V, Tip: DS15/300



### Date comandă

Numărul de comandă	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Clasa articolului	03S

### Descriere

#### Execuție:

**Motorul cu funcționare extrem de silențioasă** garantează o durată lungă de viață, chiar și la **funcționarea continuă. Livrarea se face fără discuri de șlefuire.**

Polizoare duble de banc trifazice c.a. extrem de robuste, model pentru masă. Suporturile stabile de piese, protecția împotriva repornirii și panourile pentru protecția ochilor asigură o siguranță ridicată pentru utilizator.

#### Notă:

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.

### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	DS15/300
Greutate	80 kg
Putere absorbită	1100 W
Turație maximă	1450 min <sup>-1</sup>
Lățimea discului de șlefuit T	40 mm
Ø găurii discului de șlefuit H	76 mm
Ø discului de rectificat D	300 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip produs

Polizor dublu de banc

**Accesorii**

Scut de protecție pentru ochi pentru Cod 077502 Tip DS2	077509 DS2
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip NK60	596610 NK60
Masă suport pentru polizor pe stânga Tip AT2	077519 AT2
Suportul mașinii Recomandat pentru polizor DS15	077513 DS15
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip SC80	596610 SC80
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip EK60	596610 EK60
Masă suport pentru polizor pe dreapta Tip AT2	077525 AT2