


**Garant****Grindă pentru fixare multiplă 80, Lungimea șinei: 400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	360080 400
GTIN	4045197479990
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

- Toate suprafețele de fixare rectificată, precizie de poziționare 0,03 mm.
- Grinda și elementele de fixare sunt tratate termic.
- Structură compactă modulară, forță mare de strângere de până la 20 kN, moment de strângere maxim 25 Nm.
- Șablon de găurire pentru sistem de prindere cu punct zero GARANT ZeroClamp (măsură fixă 200 mm) tipizat, respectiv pe plăcile de strângere / tip grilaj sau prin intermediul bridelor de strângere fără trepte.
- Partea de ghidare pe suprafața grinzii de bază permite repetarea rapidă a poziționării elementelor de strângere în dantura grinzii de susținere.
- Strângere simplă cu cheia dinamometrică.

**Aplicație:**

- Pentru prelucrarea pe mașini tip CNC în 5 axe.
- Ca soluție economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa mașinii respectiv pe turnuri de fixare.

**Accesorii opționale:**

Pentru variante de elemente de strângere, riglă magnetică, opritor pentru piesele de prelucrat, consultați Cod 360084 până la 360096. Pentru chei dinamometrice consultați Cod 656050 Ref. 60, pentru bolțuri de pretensionare, Cod 360025 Ref. 12M10, pentru gheare de strângere, Cod 360127.

**Notă:**

Cheie dinamometrică, consultați Cod 656050 Ref. 25, bolț de pretensionare Cod 360025 Ref. 12M10.

## Descriere tehnică

Lungimea șinei	400 mm
Înălțime H	35 mm
Lungime L	400 mm
Lățime B	80 mm
Tip produs	Grindă pentru fixare

## Accesorii

Bac prin tragere Lățimea bacurilor 26 mm	360084 26
Set de gheare de strângere 6 buc.	360127
Bac prin tragere Lățimea bacurilor 26DUO mm	360084 26DUO
Bac de bază Lățimea bacurilor 80 mm	360088 80
Bac de protecție Lățimea bacurilor / material 48STAHL mm	360090 48STAHL
Bac prin tragere Lățimea bacurilor 48 mm	360084 48
Bac de protecție Lățimea bacurilor / material 80ALU mm	360090 80ALU
Bac de protecție Lățimea bacurilor / material 48ALU mm	360090 48ALU
Bac de atașare Material ALU	360089 ALU
Bac prin tragere Lățimea bacurilor 80 mm	360084 80
Bac de fixare paralel Lățimea bacurilor 48 mm	360085 48
Bac fix Lățimea bacurilor 80 mm	360086 80
Bac fix Lățimea bacurilor 26 mm	360086 26
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 60 Nm	656050 60
Bac de fixare paralel Lățimea bacurilor 80 mm	360085 80
Bac fix Lățimea bacurilor 48 mm	360086 48
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10	360025 12M10

