

Garant**ZeroClamp Flanșă de strângere, Tip: 10012-SET****Date comandă**

Numărul de comandă	360040 10012-SET
GTIN	4045197694706
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Toate componentele sunt din oțel inoxidabil și rezistent la coroziune. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicație:

Pentru montare individuală în dispozitive de pretensionare.

Livrare:

- Câte 4 plăci de strângere.
- 10 × piese de legătură pentru conducta de aer.
- 1,5 m conductă de aer.
- 1 × cuplaj rapid Cod 360019 Ref. 10003.
- 1 × niplu (recomandat pentru cuplaj rapid).

Notă:

Desene resp. instrucțiuni de montaj pentru configurarea unui sistem de strângere propriu sunt incluse în livrare. Pentru umplerea canalelor frezate se poate folosi, de exemplu, o rășină din 2 componente.

Descriere tehnică

Gaură indexare existentă	nu
Ø capului de strângere d	120 mm
Cap de strângere Cod 360040	10012
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Placă de strângere

Accesorii

Set de etanșare Pentru Ø cap de strângere 120 mm	360044 120
--	------------