



## Pene de precizie pentru aliniere, Dimensiunea canalelor b1 utilajului: 12/12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	375375 12/12
GTIN	4020772071820
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

Toate suprafețele de montaj sunt rectificade de precizie, prin care se obțin timpi reduși de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru mașini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor mașinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

#### Aplicație:

Aceste pene sunt fixate lateral în canale după alinierea aproximativă a dispozitivului. **La deplasarea dispozitivului nu se demontează nici o pană proeminentă în jos iar masa mașinii nu va fi deteriorat.** Pentru fiecare mașină sunt suficiente 2buc., respectiv 4buc. în cazul fixării duble.

#### Standard:

**DIN 6323**

#### Material:

Oțel C 15, cementat.

### Descriere tehnică

Dimensiunea canalelor b <sub>1</sub> utilajului	12 mm
---	-------

Dimensiunea canalelor $b_2$ dispozitivului	12 mm
Lungime	20 mm
Înălțime $H_1$	5,5 mm
Înălțime H	28,6 mm
Tip	6323
Tip produs	Piuliță T