

**Raportor cu riglă culisantă, Ø sector gradat x lungimea tijei: 300X600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Clasa articolului	42F

**Descriere****Execuție:**

Cu riglă culisantă pe lungime; extremitatea șinei înclinată la 45°.

Sector gradat decupat, cu gradație 10 – 170°; citire 1°.

**Scală cromată antireflexie.** Cu șurub de fixare.

Calibrarea: F3

Citire: 1 grad

Eroare de toleranță: ±30 minut sexagesimal

**Descriere tehnică**

Ø sector gradat	300 mm
Lungimea tijei	600 mm
Citire	1 grad
Eroare de toleranță	±30 minut sexagesimal
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit

Ambalaj	Husă
Calibrarea	F3
Tip produs	Raportor

**Servicii**

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Raportor / sector gradat	015360
Calibrare Raportor / sector gradat Tip GRAD	025810 GRAD
Recalibrare DAkkS sector gradat GRAD	025820 GRAD