



## Șaibă conică forma G, Pentru filet: M20



### Date comandă

Numărul de comandă	375360 M20
GTIN	4020772082031
Clasa articolului	35A

### Descriere

**Execuție:**

Formele C și D sunt cementate, forma D este îmbunătățită.

**Aplicație:**

Forma G, datorită diametrului mare, este potrivită și pentru strângerea clemelor de prindere deasupra fantei.

Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.

**Standard:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Descriere tehnică

Grosime $h_4$	8 mm
Ø găurii $d_2$	23,2 mm
Pentru filet	M20
Ø exterior $d_5$	50 mm
Tip	6319G
Tip produs	Șaibă conică

