



Raportor de măsurare fină, Lungimea șinei: 150mm



Date comandă

Numărul de comandă	453800 150
GTIN	4045197294616
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Citire fără erori. Valorile gradelor sunt clar vizibile pe o scală gradată de $4 \times 90^\circ$ mărită cu lupa. Minutele unghiurilor se pot citi la fel de ușor de pe un tambur micrometric cromat, gradat cu negru. Cu gradații duble pentru ambele direcții de măsurare. **Mănuire ușoară și rapidă și reglaj de precizie pentru valorile corespondente minutelor unghiului. Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.**

Livrare:

Inclusiv 1 echer plat 60×90 mm pentru reglare.

Accesorii opționale:

Suport de prindere Cod 453520 (pentru fixarea pe sisteme de marcare Cod 445152 & minus; 445222), echer suplimentar Cod 453600.

Piese de schimb:

Riglă de măsurare Cod 453510, lupă Cod 453820 Ref. 2.

Descriere tehnică

Lungimea șinei	150 mm
Citire	1 minut sexagesimal
Eroare de toleranță	± 2 minut sexagesimal
Pasul tijei	1 grad
Domeniu de măsurare	360 grad
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F4
Tip produs	Raportor

Servicii

CalibrareRaportor universal Tip UNI	025710 UNI
-------------------------------------	------------

Accesorii

Suport pentru fixarea raportorului	453520
Echer suplimentar	453600
Șină de schimb, lățimea canalului 2,5 mm Lungimea șinei 150 mm	453510 150
Lentilă de schimb pentru raportor Tip 2	453820 2