



Raportor universal cu lupă, Lungimea șinei: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă	453500 300
GTIN	4045197294449
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Gradații și cifre clare pe un cadran gradat 4×90°. Vernierul și cadranul se află în același plan și asigură astfel o **citire fără eroare, fără eroare de paralaxă**. Disc gradat **cromat antireflexie**. Rigla de măsurare este înclinată la capete la 45° și 60°. Aceasta se poate debloca și deplasa pe toată lungimea. Cadranul vernierului și rigla pot fi blocate cu ajutorul unui șurub cu cap striat. **Reglaj fin** cu un alt șurub cu cap striat și **lupa panoramică** al cărei câmp vizual cuprinde vernierul în ansamblu.

Accesorii opționale:

Suport de prindere Cod 453520 (pentru fixarea pe sisteme de marcare Cod 445152 – 445222), Echer suplimentar Cod 453600.

Piese de schimb:

Riglă de măsurare Cod 453510, lupă de schimb Cod 453820 Ref. 1.

Descriere tehnică

Lungimea șinei	300 mm
Citire	5 minut sexagesimal
Eroare de toleranță	±5 minut sexagesimal
Domeniu de măsurare	360 grad
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit

Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F4
Tip produs	Raportor

Servicii

CalibrareRaportor universal Tip UNI	025710 UNI
-------------------------------------	------------

Accesorii

Șină de schimb, lățimea canalului 2,5 mm Lungimea șinei 300 mm	453510 300
Echer suplimentar	453600
Suport pentru fixarea raportorului	453520
Lentilă de schimb pentru raportor Tip 1	453820 1