

**Echer de centrare, Lungimea tijei: 70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	455000 70
GTIN	4045197205971
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Model de precizie din oțel cu gradație milimetrică pe șină. Suprafețele utile sunt rectificate fin, canturile brațelor sunt prelucrate cu precizie.

Aplicație:

Pentru trasarea centrelor discurilor și arborilor. Centrul se determină prin trasarea a 2 – 3 diagonale.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,3 minut sexagesimal
Gradație pe brațul de trasare	100 mm
Pentru Ø maxim arbore	90 mm
Secțiune transversală a șinei	12×4,0 mm
Lungimea tijei	70 mm
Standard	Normă de fabricație
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Calibrarea	F5

Tip produs

Echere de centrare

Servicii

CalibrareEcher de centrare, ascuțit și îmbinat la colț
Lungimea maximă a brațului 300

025850 300