

**HOLEX****Echer plat pentru piese hexagoanale, Lungimea tijei: 50X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	455800 50X50
GTIN	4045197206077
Clasa articolului	42F

**Descriere****Execuție:**

Execuție de precizie din oțel. Cu muchii și suprafețe plane rectificate cu precizie. Toleranțe la unghi bazate pe DIN 875/1.

**Aplicație:**

Pentru trasarea și verificarea precisă la 60° respectiv la 120°.

**Descriere tehnică**

Lungime fiecare braț	50 mm
Secțiune transversală a brațelor	15x4 mm
Standard	Normă de fabricație
Rectangularitate	bazate pe DIN 875/1
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Ambalaj	Husă
Calibrarea	F5
Tip produs	Echer hexagonal

**Servicii**

CalibrareEcher de centrare, ascuțit și îmbinat la colț  
Lungimea maximă a brațului 300

025850 300