

**Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

Tijă călită complet și tambur micrometric cromat, antireflexie. **Tijă rotativă**, cu suprafață de contact din carbură și limitator de cuplu.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

**Descriere tehnică**

Lungimea tijei de prindere	17 mm
Domeniu de măsurare (cursă)	0 - 25 mm
Lungimea totală	113 mm
Ø pivot	6,5 mm
Ø tijei de prindere	12 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,002 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Calibrarea	B3

Tip produs

Micrometru tampon

**Servicii**Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare  
maxim 25 mm

022280 25

Calibrare DAkkS Micrometru tampon Domeniu de  
măsurare maxim 50 mm

022290 50