

**Echer de centrare, Lungimea tijei: 130mm****Date comandă**

Numărul de comandă	455000 130
GTIN	4045197205988
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Model de precizie din oțel cu gradație milimetrică pe șină. Suprafețele utile sunt rectificat fin, canturile brațelor sunt prelucrate cu precizie.

Aplicație:

Pentru trasarea centrelor discurilor și arborilor. Centrul se determină prin trasarea a 2 – 3 diagonale.

Descriere tehnică

Gradație pe brațul de trasare	150 mm
Pentru Ø maxim arbore	190 mm
Eroare de toleranță	0,3 minut sexagesimal
Secțiune transversală a șinei	15×4,0 mm
Lungimea tijei	130 mm
Standard	Normă de fabricație
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Calibrarea	F5

Tip produs

Echere de centrare

Servicii

CalibrareEcher de centrare, ascuțit și îmbinat la colț
Lungimea maximă a brațului 300

025850 300