



Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc, Domeniu de măsurare: 25-50mm



Date comandă

Numărul de comandă	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Cu discuri de măsurare cu suprafață mare, călite. Etrier forjat și lăcuit.

Model cu ax rotativ.

Aplicație:

Pentru măsurarea pasului dinților drepecți și elicoidali la roțile dințate începând de la modulul 0,8.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Paralelismul suprafețelor de măsurare	5 μ m
Ø pivot	8 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Ø discului de măsurare	20 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Citare	0,01 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
---	-----------