


**Mahr**

## Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie cu ciocuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 40-80mm



### Date comandă

Numărul de comandă	424906 40-80
GTIN	4059192017750
Clasa articolului	43A

### Descriere

#### Execuție:

Cu ciocuri de măsurare proeminente, din carbură. Pentru diametrul pieselor cu praguri (umeri) înguste, centrul roților, distanțe între arbori, distanțe între caneluri și lungime peste dinți WK pentru determinarea grosimii dinților la roțile dințate cu dantură dreaptă și înclinată.

Etrier din oțel, rezistent, forjat cu termoizolație. Nicovală și tija palpatoare mobilă din oțel inoxidabil, călit. Nicovală montată pe un resort și retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija palpatoare mobilă, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră și cu rolă filetată. Reglare prin calele etalon. Opritor de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. **Forță de măsurare constantă** datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preț) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie cod 434674 măr. 25/0,5 și măr. 50/1. **Abaterile de toleranța ale piesei de prelucrat sunt afișate în cifre, pe ceasul comparator.**

#### Livrare:

**Fără** ceas comparator de precizie, **inclusiv** cutie de lemn.

#### Accesorii opționale:

Etaloane de reglare, ceas comparator de precizie Cod 434674. Stativ din fontă, suport pentru ceas comparator de precizie pentru transmiterea directă a mișcării de măsurare, vârfuri de măsurare.

### Descriere tehnică

Măsurare a lungimii peste dinți de la modul m	0,5
Cursa palpatorului de măsurare	2,5 mm
Paralelismul plan al suprafețelor de măsurare	3 $\mu$ m
Forță de măsurare	7,5 N
Domeniu de măsurare	40 - 80 mm
Suprafață de măsurare	12x12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	L9
Tip produs	Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

## Servicii

CalibrareCalibru-potcoavă reglabil Tip RL	028730 RL
---	-----------