

**Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-25/Fmm****Date comandă**

Numărul de comandă	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Tijă călită complet și tambur micrometric cromat, antireflexie. Tijă **fixă (non-rotativă)**, cu suprafață de contact din carbură și limitator de cuplu. Pentru verificarea unui material cu suprafață fragilă, sensibilă.

Aplicație:

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Lungimea tijei de prindere	10 mm
Ø pivot	8 mm
Lungimea totală	113 mm
Ø tijei de prindere	12 mm
Citire	0,002 mm
Eroare de toleranță	0,003 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic

Calibrarea	B3
Tip produs	Micrometru tampon

Servicii

Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022280 25
Calibrare DAkkS Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022290 50