

**Micrometru de adâncime, Domeniu de măsurare: 0-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Pini de măsurare cu lungimi variabile cu increment de 25 mm pot fi schimbați pentru obținerea diferitelor adâncimi de măsurare. Tija este călită și complet rectificată. Talpa micrometrului din oțel călit cu suprafață de măsurare lepuită, micrometru cromat mat. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar, cu marcaj negru de contrast. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare încorporat.

Livrare:

Pini de măsurare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Număr de ace de măsurare	6
Ø dornuri de măsurare	4,5 mm
Citire	0,01 mm

Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S15
Tip produs	Micrometru de adâncime

Servicii

CalibrareSet de micrometre de adâncime Domeniu de măsurare 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------